

| WetStop Foil Seal

495519

Produktinformation
2014-07-23 Ersätter: Ny

WetStop Foil Seal är ett 1-komponents fukthärdande lim som används för limning av överlapp av SCHÖNOX WSF folie samt WetStop tätningar. WetStop Foil Seal är en produkt av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem och måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion.

Produktegenskaper

- 1-komponents monteringslim
- Härdar mellan vattentäta ej sugande skikt
- Lätt att applicera
- Elastisk
- Snabbtorkande
- Ingår som en del i en branschgodkänd (BBV) konstruktion

Användningsområde

WetStop Foil Seal är en av flera produkter i SCHÖNOX tätskiktssystem för vattentätning av våtrum. Den ska alltid användas tillsammans med övriga produkter för att vara en godkänd konstruktion.

- För vattentätning av våtrum i bostadsmiljö. Som våtrum räknas golv- och väggytor som helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för läckande vatten. I toaletter, tvättstugor, utrymmen med varmvattenberedare avses endast golv, om de inte är våtrum enligt ovan.
- Används i kombination med SCHÖNOX WSF folie samt WetStop tätningar (inner-/ytterhorn, Tätband KL/SH, Rör- och Brunnsmanschetter).
- På golv och vägg i samband med keramiska plattor.
- För inomhusbruk.
- I bostadsmiljö.

Underlag

- Alla underlag anpassade för våtrum
- Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt för montering av keramik
- Spacklade golv i våtrum ska uppfylla ställda krav när det gäller fall/lutning och skiktjocklek.

Förbehandling av underlag

- Underlaget ska vara rengjort och fritt från olja och andra föroreningar.
- Avlägsna svaga ytskikt.
- Underlaget ska vara fast och torrt (max 90% RF) samt hålla temperatur mellan

+10° C till +25° C.

Applicering

Börja valfritt med att täta vägg eller golv. Oavsett ska tätningarna överlappa varandra. Var försiktig, när golvet har applicerats med tätskikt. Notera hur våtrummet ska tätas beroende på våtzone och underlag.

- Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av anpassad applikator och tryck fast Inner-/Ytterhorn samt Tätband KL. Släta därefter ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna på tätningarna så försluts dessa.
- Dra bort skyddstejpen och montera Brunnsmanschetten och Tätband SH (om den används). Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av anpassad applikator på Brunnsmanschetten och i kanterna på Tätband SH.
- Applicera därefter väggar/golv med SCHÖNOX WSA (går också att använda SCHÖNOX HA eller SCHÖNOX iFIX) och montera SCHÖNOX WSF med överlapp. Limma överlappen med WetStop Foil Seal. Tryck fast och släta därefter ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna på överlappen så försluts dessa.
- Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av anpassad applikator och tryck fast anpassade Rörmanschetter. Släta därefter ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna på tätningarna så försluts dessa.
- När ytorna har torkat/härdat kan keramik monteras.

Förpackning

- 12 x 300 ml patron

Lagring

- Förvaras torrt, svalt och frostfritt.
- 12 månader i tät, oöppnat emballage.

Kompletterande produkter


- SCHÖNOX WSF folie
- SCHÖNOX WSA alternativt SCHÖNOX HA eller SCHÖNOX iFIX

Teknisk data

- Typ: SMP
- Färg: Vit
- Torrhalt: 100 %
- Lösningsmedel: Nej
- Öppentid: Ca 20 minuter.
- Härdningstid: Ca 3 timmar.
- Temp.beständig: -40 °C till +90 °C.
- Arb.temp: +5°C till +40°C.
- Åtgång: Ca 7,5 m/300 ml.
- Verktyg: Foggistol och anpassad applikator.

Alla angivna tider beror på temperatur och luftfuktighet samt de allmänna förhållandena på plats.

OBS! Innan montering, se aktuell monteringsanvisning för folie.



| www.schonox.se |



| WetStop Foil Seal

495519

Produktinformation
2014-07-23 Ersätter: Ny

- WetStop tätningar, så som Inner-
/Ytterhorn, Tätband KL/SH,
Rörmanschetter och Brunnsmanschetter.

Säkerhet och miljö

Märkning: Får ej förtäras. Vid förtäring
uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och
hud. Tvätta huden med tvål och vatten.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Hantering och rengöring: Ohärdat lim,
använd torr trasa. Härdat lim tas bort
mekaniskt.

Ytterligare information finns i
Säkerhetsdatablad och Miljödeklaration.

Informationen är baserad på laboratorie-
utredningar och lång praktisk erfarenhet.
Uppgifterna är orienterande och avser att
hjälpa användaren att finna den lämpligaste
arbetsmetoden. Eftersom användarens
produktionsförhållanden ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat,
påverkade av lokala omständigheter. I varje
enskilt fall rekommenderas provning och
kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
Box 11550
163 08 Spånga
T +46 8 621 79 00
www.schonox.se